



LP **ZERO** II **WS**


NOVÉ ZERO II ZERO WS II



S FUNKCÍ IRON VOLUME



LOVECPOKLADU.CZ™



LP ZERO II

NOVÝ DETEKTOR KOVŮ LP ZERO II JE VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE LOVCE POKLADU SE ŠPIČKOVÝM EVROPSKÝM VÝROBCEM DETEKTORŮ KOVŮ GOLDEN MASK. DETEKTOR BYL NAVRŽEN TAK, ABY S NÍM DOKÁZAL OKAMŽITĚ PRACOVAT KAŽDÝ ZAČÁTEČNÍK, ALE SVÝM VÝKONEM A VLASTNOSTMI OHROMIL I OSTŘÍLENÉ PROFESIONÁLY. VŠECHNO NAŠE ÚSILÍ SE TAK OD ZAČÁTKU SOUSTŘEDILO NA CO NEJEDNODUŠŠÍ OVLÁDÁNÍ, SKVĚLÝ DOSAH A VÝJIMEČNÉ SEPARAČNÍ VLASTNOSTI. I KDYŽ JE TAK LP ZERO II URČEN PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ, JSME PŘESVĚDČENI, ŽE JEHO VLASTNOSTI A DOSAH OHROMÍ DOSLOVA KAŽDÉHO.

Detektor využívá řadu nových technologií a speciálně navrženou pracovní frekvenci 13 kHz. Ta dává přístroji extrémní univerzálnost pro všechny typy vyhledávání. Audio diskriminace detektoru je navržena tak, aby přinášela vysokou jednoznačnost odpovědi. Žádné signály barva/železo jako je tomu u velké většiny levných číslicových detektorů. Konstrukce detektoru a sond využívá nejmodernější materiály a ačkoliv se jedná o detektor do deseti tisíc, jsou sondy z vysoce odolných plastů a vodící tyče z uhlíkových vláken!

DOSTUPNÉ SONDY

LP ZERO II je dodáván v základní verzi se dvěma typy sond 23 cm 2D Spider a 30 cm 2D Spider. K dispozici je ale celá řada dalších sond vyráběných pro LP ZERO II jak společností Golden Mask, tak firmou Detech.



12 cm 2D Spider



17 cm 2D Spider



23 cm 2D Spider



25x23 cm 2D



30 cm 2D Spider



30x25 cm 2D



38x30 cm 2D



20x15 cm 2D S.E.F.



30x25 cm 2D S.E.F.

OVLÁDÁNÍ DETEKTORU

Ovládání detektoru je maximálně účelné a prvky rozložené tak, aby byly vždy okamžitě a logicky k dispozici. Vše je navrženo tak, aby přístroj byl jednoduchý a účelný doslova jako skalpel. Všechny analogové ovládací prvky jsou vysoce kvalitní a připravené na to, že je budete používat v terénu v prašném prostředí.



SENSITIVITY

SENSITIVITY

Nastavení citlivosti detektoru. Toto nastavení ovlivňuje dosah detektoru. Čím vyšší je nastavení, tím větší je hloubka dosahu. Ideální nastavení je na čísle 8 se slabě slyšitelným prahovým tónem.



DISC. LEVEL

DISC. LEVEL

Nastavení diskriminace. Ovladač pracuje ve dvou režimech v závislosti na zvoleném pracovním režimu. V pracovním režimu Audio je vše vlevo od nastavené úrovně neslyšitelné, v režimu Iron Audio se všechny tyto cíle ozvou hlubokým tónem. Ideální nastavení je na čísle 2, kdy eliminujete takřka veškeré železné odpady a cíle vyrobené z barevných kovů se Vám ozvou vysokým tónem.



AUDIO

IRON AUDIO

IRON VOLUME

Nová funkce LP ZERO II přináší možnost regulovat hlasitost zvuku železa. Funkce je velice důležitá v místech s velkým množstvím odpadu, kdy nižší nastavení hlasitosti železa přináší lepší separační vlastnosti detektoru.



ON/OFF - VOLUME

AUDIO/IRON AUDIO

Přepínač pracovních režimů. V režimu Audio je nižší míra filtrování přijatých signálů a detektor všechny detekované předměty, které nejsou diskriminované, označí jedním tónem. V režimu Iron Audio jsou cíle rozděleny na feromagnetické a neferomagnetické kovy. Zjednodušeně řečeno, železné cíle se ozvou brčením a předměty z barevných kovů vysokým tónem.

ON/OFF - VOLUME

Sdružený ovladač zapnutí přístroje a nastavení hlasitosti detektoru.



Detektory LP ZERO II 23 a 30 jsou osazeny na klasické vodící tyči. Oproti modelu WS nejsou vybaveny vestavěným bezdrátovým modulem a balení neobsahuje bezdrátová sluchátka.

LP ZERO 23 II



LP ZERO 30 II

BATERIOVÝ BOX

LP ZERO II má pod loketní opěrkou bateriový box. Na něm jsou umístěny dva vstupy pro konektory. První je pro jack 6,3 mm a slouží jako vstup pro sluchátka. Druhý je pro nabíječku, která je součástí balení detektoru stejně jako bateriový blok. Zcela tak odpadá neustálá starost o kvalitní baterie. Samozřejmě je ale zachována možnost použít klasické AA tužkové baterie.



LP ZERO 30 **WS II**



Bezdrátová
sluchátka
WS 106



LP ZERO 30 WS II

je současným vrcholem celé série ZERO II. Na rozdíl od modelů LP ZERO 23 II a LP ZERO 30 II je detektor osazen na nové teleskopické tyči. Má lehce vyladěné audio, ale především obsahuje bezdrátový vysílač pro sluchátka WS 106. Sluchátka WS 106 jsou také nyní součástí balení, a tak si můžete užít komfort hledání bez kabelu klasických sluchátek i u detektoru do 10 000 Kč.

Nastavitelnost a skladnost nové teleskopické konstrukce, stejné jako využívají modely GM4 a GM5, je skvělá. Konstrukce je krásně pevná, což umocňuje dobrý pocit z detektoru při hledání. Detektor je také standardně vybaven GM bateriovým blokem s výdrží minimálně 20 hodin a nabíječkou. Baterie lze nabíjet přímo v detektoru. Samozřejmě, je zachována možnost v případě potřeby nahradit nabíjecí baterie za klasické tužkové 1,5V AA.

DISC. LEVE


DISC.



LP Zero 30 WSII ve složeném stavu



Bateriový box s přepínáním provozu
na sluchátka nebo reproduktor



Nová funkce Iron Volume



Návod na ovládacím panelu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka detektoru: maximální nastavitelná délka 136 cm, minimální délka 96 cm, délka nejdelšího dílu po rozložení třídílné konstrukce 51 cm

Váha detektoru: se sondou 23cm 2D Spider 1,3 kg / se sondou 30 cm 2D Spider 1,4 kg

Audio výstup: reproduktor nebo výstup pro sluchátka (bezdrátový modul a sluchátka WS 106 pouze LP ZERO WSII)

Výstup pro sluchátka: jack 6,3 mm

Technologie: GMTECH VLF – technologie pro maximalizaci dosahu a rychlosti zpracování signálu přijatých cílů

Dostupné sondy: 12 cm 2D Spider, 17 cm 2D Spider, 23 cm 2D Spider, 25x23 cm 2D, 30x25 cm 2D, 30 cm 2D Spider, 38x30 cm 2D, 20x15 2D S.E.F, 30x25 cm 2D S.E.F

Pracovní režimy: All Metal, Audio a Iron Audio

Odladění půdy: Automatické

Iron Volume: Ano

Nastavení citlivosti: Ano, 1 až 10

Nastavení diskriminace: Ano, 1 až 10

Nastavení hlasitosti: Ano

Napájení: GM blok 12V (balení detektoru obsahuje jak bateriový blok, tak nabíječku)

Možnost nahradit bateriemi: Ano, 1,5V AA



LP ZERO II se sondou
30 cm 2D Spider



Síťová nabíječka



Sonda 23 cm
2D Spider



LOVECPOKLADU.CZ™

Detektory Mlejnský s.r.o.

Výroba, servis a prodej detektorů kovů

Masarykovo náměstí 18

254 01 Jílové u Prahy

Tel: 731 102 713, 604 490 004, 605 748 944

Email: info@lovecpokladu.cz,

klub@lovecpokladu.cz

www.lovecpokladu.cz

VÁŠ LOKÁLNÍ PRODEJCE

